

■ 親綱ロープ

■ 特長


- 硬化しない
繰り返し使用によっても硬くなりません。
- 摩擦に強い
平面にも角にも強く、耐磨耗性がよい。
- 強力が抜群
従来のビニロンロープに比べて約1割から3割強アップ。

■ 親綱ロープ規格


項目	型式	クレモナS・ビニロンEロープ	ニューテトロンロープ
ロープ直径 (mm)		16	—
重量 (kg/200m)		33.0	—
強力 (ton)		2.85	3.84

● 長さ：6m・8m・10m・15m

● 親綱ロープ標準タイプ Aタイプ



■ 親綱緊張器



● 使用方法

- ① 矢印の方向にロープを入れる
- ② ロープを下へ通す
- ③ ロープを緊張する
- 解除
しのをを使って解除して下さい

■ 78 ロリップ



● 仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。